

PODSTAWKI DO PODŁÓG I TARASÓW

SOLVER.

SERIA PODSTAWKI STAŁEJ WYSOKOŚCI POD PŁYTY TARASOWE




Szczegółowe informacje w pełnej
instrukcji dostępnej na
www.solver-systems.com

INSTRUKCJA SKRÓCONA

WYSOKOŚCI


(STAŁA WYSOKOŚĆ / PIĘTROWANIE):



PAD-002

wysokość 2 mm


gumowa czarna
plastikowa czarna
plastikowa transparent



PAD-008

wysokość 8 mm


gumowa czarna



PAD-010

wysokość 10 mm


plastikowa czarna



PAD-015

wysokość 15 mm

plastikowa czarna







PAD-016


wysokość 16 mm

plastikowa czarna


WBUDOWANE DYSTANSE 3 MM:



PORÓWNIANIE WYSOKOŚCI:




ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE NA PODSTAWKI:



ELEMENTY PODSTAWOWE SYSTEMU:






ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE POD PODSTAWKI:





DOBÓR DODATKÓW W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA:

- A)** Podłoże twarde wypoziomowane (beton, drewno, kamień itp.) nie wymaga żadnych dodatków (A).
B) Podłoże miękkie wypoziomowane (papa, hydroizolacje, styrodur, XPS itp.) zalecane zastosowanie podkładki z granulatu gumowego (B).
C) Podłoże wymagające przytwierdzenia wsporników (C). Istnieje możliwość przytwierdzenia wsporników do podłoża wraz z akcesoriami.



WYGŁUSZENIE I WYRÓWNYWANIE NIEZNACZNYCH RÓŻNIC WYSOKOŚCI:










Podkładki gumowe nałożone na podstawki służą do wygłuszenia ewentualnych dźwięków. Można również użyć ich części do zniwelowania niewielkich różnic wysokości płyt.



PIĘTROWANIE










Aby uzyskać pożądaną wysokość użyj odpowiedniego wspornika lub złoź odpowiednie elementy:

- 2 mm = 1×PAD-002
- 8 mm = 1×PAD-008
- 10 mm = 1×PAD-010
- 15 mm = 1×PAD-015
- 16 mm = 2×PAD-008
- 16 mm = 1×PAD-016
- 20 mm = 2×PAD-010
- 24 mm = 3×PAD-008
- 25 mm = 1×PAD-010 + 1×PAD-015
- 30 mm = 3×PAD-010
- 30 mm = 2×PAD-015
- 32 mm = 2×PAD-016
- 35 mm = 2×PAD-010 + 1×PAD-015
- 40 mm = 1×PAD-010 + 2×PAD-015
- 45 mm = 3×PAD-015
- 48 mm = 3×PAD-016







WYŁAMYWANIE:

W celu odpowiedniego ułożenia płyt z dylatacją przy krawędzi ścian lub w narożnikach ścian możliwe jest wyłamywanie części podstawki (połówka podstawki - przy ścianie, ćwiartka podstawki - w narożniku).







DYLATACJA 3 LUB 5 MM:

Wszystkie podstawki posiadają wbudowane dystanse dylatacyjne o szerokości 3 mm. Za pomocą dystansu fugowego L5 montowanego w otworach podstawki można zwiększyć szerokość dylatacji do 5 mm.



WSPORNIK PRZY ŚCIANIE - użyj połówek podstawki:



WSPORNIK W NAROŻNIKU - użyj dwóch połówek podstawki PAD-002 z wyłamanym dystansem lub 1/4 podstawki PAD-008, PAD-010, PAD-015 lub PAD-016:

